


ラミ品のヒートシール特性

1) ヒートシール特性例



構成 : NY#15 / ドライラミ (エーテル系) / LL#50

シール条件 : シール巾 10mm、圧 2kg/cm²、時間 1秒

測定条件 : 試料巾 15mm、引張速度 200mm/min、T剥離にて測定

2) ラミネート接着強度例

【単位 : g/15mm】

KF101	KF201	KF601C	HR543	HR553	HR653N	HR611	HR711
800	800	780	800	780	780	780	800

構成 : NY#15 / ドライラミ (エーテル系) / LL#50

測定条件 : 試料巾 15mm、引張速度 200mm/min、T剥離にて測定

※記載したデータは測定値を基に作成したものであり、規格値ではありません